

Horquilla SGA-M20X1,5

Número de artículo: 10769

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M20x1,5
Desviación radial +/-	5 mm
Compensador angular +/-	120 grado
Posición de montaje	Cualquiera
Unión roscada	Rosca exterior M20 x 1,5
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carga máx. admisible	9 kN
Peso del producto	954 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del bulón	Acero cincado
Material de la cabeza de rótula	Acero Galvanizado
Material del fusible	Acero de muelles, galvanizado