



Válvula neumática J-3-PK-3

Número de artículo: 10772

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 vías biestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	100 l/min
Conexión neumática de utilización	PK-3
Presión de funcionamiento	-0.9 bar...8 bar
Forma constructiva	Corredera del émbolo
Diámetro nominal	2.5 mm
Tiempo de conmutación um	7 ms
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	75 g
Tipo de fijación	En placa base En bastidor de montaje Con taladro pasante A elegir:
Conexión del aire auxiliar de pilotaje 12	PK-3
Conexión del aire de pilotaje 14	PK-3
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 4	PK-3
Conexión neumática 5	PK-3
Material de la placa base	Latón Reforzado con PPS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Material sintético Fundición inyectada de cinc