

Cabeza de rótula SGS-M48X2

Número de artículo: 10777

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M48x2
Basado en la norma	ISO 12240-4
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	5527 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del anillo exterior	Latón
Material del cuerpo	Acero cincado
Material del anillo interior	Acero
Material de las tuercas	Acero, galvanizado