

Manguito reductor DAYH-5

Número de artículo: 1165480

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	5
Posición de montaje	Cualquiera
Detección de posición	Sin
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso del producto	22 g
Tipo de fijación	Con contratuerca
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los topes	Acero inoxidable de alta aleación