

Manómetro PAGL-HP3-63-60-G14

Número de artículo: 1166938

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Régimen de indicación	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa
Margen visualizado	0 psi...870 psi
Conforme a la norma	EN 837-1
Magnitud nominal manómetro	63
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Forma constructiva	Manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Medio de funcionamiento	Gases inertes Líquidos neutros
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Sin acetileno Sin oxígeno
Presión de funcionamiento	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Factor de esfuerzo alternante	0.66
Clase de precisión de medición	1,6
Grado de protección	IP65
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C
Temperatura del medio	0 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Posición de la conexión	Parte trasera, centrada
Conexión neumática	G1/4
materiales en contacto con el medio	Latón
Material del pivote atornillado	Latón
Material del cuerpo	Acero
Material pantalla visual	PS

Característica	Valor
Color del cuerpo	Plateado
Peso del producto	80 g
Escala	Escala triple MPa (exterior) bar (exterior) psi (interior)