

# Electroválvula JMUH-5/2-D-1C-VI



Número pieza: 119665

FESTO

para terminal de válvulas

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 monoestable
Ancho	42 mm
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 8 bar
Construcción	Corredera
Tipo de reposición	muelle mecánico
Díámetro nominal	9,5 mm
Principio de hermetización	blando
Accionamiento manual auxiliar	mediante pulsador
Tipo de control	directo
Sentido del flujo	no reversible
Fluido	Aire comprimido filtrado, grado de filtración 40 µm, lubricado o sin lubricar
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	Placa base tamaño 2 según ISO 5599-2
Conexión neumática 2	Placa base tamaño 2 según ISO 5599-2
Conexión neumática 3	Placa base
Conexión neumática 4	Placa base tamaño 2 según ISO 5599-2
Conexión neumática 5	Placa base