

Pasamuros con rosca para boquillas enchufables SCN-PK-3

FESTO

Número de artículo: 11972



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	1.9 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio
Material de las tuercas	Acero, galvanizado