


Brida del motor
EAMF-A-28D-40A
Número de artículo: 1199144

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	48 g
Código de interfaz, entrada motor	40A
Código de interfaz, caja de acoplamiento	28D
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS