


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D19-40A

Número de artículo: 1199152

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	42.7 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	0.28 kgmm²
Momento de giro transmisible	1.1 Nm
Peso del producto	110 g
Código de interfaz del actuador	D19
Código de interfaz, entrada motor	40A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS