


Conjunto paralelo
EAMM-U-50-D32-42A-78-S1
Número de artículo: 1202312

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	12.1 kgmm ²
Par de accionamiento en vacío	0.01 Nm
Momento de giro transmisible	1 Nm
Peso del producto	630 g
Código de interfaz del actuador	D32B
Código de interfaz, entrada motor	42A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS