


Silenciador
AMTE-M-LH-M5
Número de artículo: 1205858

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	20
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Caudal contra atmósfera	255 l/min
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presión acústica	72 dB(A)
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso del producto	1.5 g
Conexión neumática	M5
Material del inserto amortiguador	Bronce
Material del pivote atornillado	Latón
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS