

**Silenciador**  
**AMTE-M-LH-N18**  
Número de artículo: 1206989

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                          | Valor                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                    |
| Tamaño del depósito                     | 20                                            |
| Presión de funcionamiento               | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar               |
| Caudal contra atmósfera                 | 1615 l/min                                    |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo                  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                                |
| Nivel de presión acústica               | 77 dB(A)                                      |
| Temperatura ambiente                    | -40 °C...80 °C                                |
| Peso del producto                       | 9 g                                           |
| Conexión neumática                      | 1/8 NPT                                       |
| Material del inserto amortiguador       | Bronce                                        |
| Material del pivote atornillado         | Latón                                         |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS             |