

# Anillo de centraje EAML-80-6-80

Número de artículo: 1209006

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	38 mm
Diámetro de acogida 2	80 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	23 g
Código de interfaz del actuador	M80
Código de interfaz, caja de acoplamiento	80A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS