

Tubo de plástico PU-13-SW

Número de artículo: 12133

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	17.6 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	83 mm
Diámetro interior	13 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso del producto según la longitud	0.133 kg/m
Conexión neumática	Para boquilla enchufable diámetro interior 13 mm con tuerca de unión
Color	Negro
Dureza Shore	A 86 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)