


# Válvula limitadora SVK-3-PK-3

Número de artículo: 12146

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	Mecánico
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	50 l/min
Conexión neumática de utilización	PK-3
Presión de funcionamiento	-0.9 bar...8 bar
Forma constructiva	Asiento de bola
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Diámetro nominal	1.5 mm
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de control	Directo
Sentido de flujo	No reversible
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del medio	-10 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Conexión neumática 3	No sujeta