

**Silenciador  
AMTC-P-PC10**  
Número de artículo: 1224460

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                       | Valor                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Posición de montaje                  | Cualquiera                                    |
| Tamaño del depósito                  | 1                                             |
| Presión de funcionamiento            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar               |
| Medio de funcionamiento              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Conformidad PWIS                     | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Nivel de presión acústica            | 58 dB(A)                                      |
| Temperatura ambiente                 | -5 °C...60 °C                                 |
| Peso del producto                    | 2 g                                           |
| Conexión neumática                   | Cartucho de 10 mm                             |
| Material del inserto amortiguador    | PE                                            |
| Material del pivote atornillado      | PE                                            |
| Nota sobre el material               | Conformidad con la Directiva RoHS             |