

Acoplamiento
EAMC-30-35-8-12
Número de artículo: 123043

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	8 mm
Diámetro de acogida 2	12 mm
Tamaño	30
Longitud nominal	35 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	6.1 kgmm ²
Momento de giro transmisible	8.2 Nm
Peso del producto	45 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS