


Leva
EAPS-H1-25-CK
Número de artículo: 1234888

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25/32
Ángulo de rotación	Regulable
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	10 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la leva	Acero inoxidable de alta aleación