


Placa base
VABS-C8-12XB-QX
Número de artículo: 1236027

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	12 mm
Cantidad máx. de posiciones de válvula	1
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0.48 Nm...0.72 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	1.3 Nm
Peso del producto	15 g
Conexión aire de pilotaje 12/14	Preparado para cartucho
Conexión neumática 1	Preparado para cartucho
Conexión neumática 3	Preparado para cartucho
Conexión neumática 5	Preparado para cartucho
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Reforzado con PA