


Perfil distribuidor VABM-C8-12E-G14-10-PT-L

Número de artículo: 1247978

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	12 mm
Cantidad máx. de posiciones de válvula	10
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0.6 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	5 Nm
Peso del producto	834 g
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 5	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado