

Manómetro MA-15-145-M5-PSI

Número de artículo: 132341

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Margen visualizado	0 psi...145 psi
Magnitud nominal manómetro	15
Forma constructiva	Manómetro de muelle tubular, sin mecanismo de medición
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Medio de funcionamiento	Gases inertes Líquidos neutros
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Sin acetileno Sin oxígeno
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Factor de esfuerzo alternante	0.66
Clase de precisión de medición	5
Grado de protección	IP53
Temperatura del medio	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Posición de la conexión	Parte trasera, centrada
Conexión neumática	M5
Material del pivote atornillado	Latón
Material del cuerpo	Acero
Material pantalla visual	PC
Color del cuerpo	Negro
Peso del producto	10 g
Escala	Escala sencilla psi (exterior)