

Cartucho QSPKG20-3/8-U

Número de artículo: 132637

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	6.4 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	forma recta Principio Push-pull
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Clasificación marítima	Véase el certificado
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso del producto	9.2 g
Tipo de fijación	Aguja de fijación
Conexión neumática 1	Cartucho de 20 mm
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"
Temperatura ambiente Fahrenheit	23 °F...140 °F
Color del anillo extractor	Gris
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material del anillo extractor	POM
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación