

# Cartucho QSPLKG10-3

Número de artículo: 132853

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Mini                                                              |
| Diámetro nominal                                           | 1.8 mm                                                            |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Junta tórica                                                      |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                        |
| Forma constructiva                                         | Forma en L<br>Principio Push-pull                                 |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                                |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                     |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                      |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura ambiente                                       | -5 °C...60 °C                                                     |
| Peso del producto                                          | 2.1 g                                                             |
| Tipo de fijación                                           | Aguja de fijación                                                 |
| Conexión neumática 1                                       | Cartucho de 10 mm                                                 |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm                  |
| Color del anillo extractor                                 | Azul                                                              |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                 |
| Material del cuerpo                                        | Reforzado con PA                                                  |
| Material del anillo extractor                              | POM                                                               |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR                                                               |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación                                 |