

# Cartucho QSPLKG20-8

Número de artículo: 132855

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Tamaño   | Estándar  |
| Diámetro nominal   | 4.8 mm  |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Junta tórica  |
| Posición de montaje  | Cualquiera  |
| Forma constructiva   | Forma en L<br>Principio Push-pull                                 |
| Tamaño del depósito  | 10  |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                     |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                      |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                                       | -5 °C...60 °C   |
| Peso del producto  | 10 g  |
| Tipo de fijación   | Aguja de fijación   |
| Conexión neumática 1                                       | Cartucho de 20 mm   |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm                     |
| Color del anillo extractor                                 | Azul  |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                 |
| Material del cuerpo  | Reforzado con PA  |
| Material del anillo extractor                              | POM   |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR   |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación                                 |