

# Tubo de plástico PUN-H-2X0,4-SW

Número de artículo: 133039

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Diámetro exterior  | 2 mm  |
| Radio de curvatura relevante para el caudal                | 8 mm  |
| Diámetro interior  | 1.2 mm  |
| Radio de flexión mín.                                      | 5 mm  |
| Nota sobre la utilización                                  | TPE-U a base de éter  |
| Características de los tubos flexibles                     | Con aptitud para cadenas de energía   |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                       |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                       |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B2-L  |
| Clase de sala limpia                                       | Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente                                       | -35 °C...60 °C  |
| Peso del producto según la longitud                        | 0.0024 kg/m   |
| Conexión neumática   | Para racor de conexión de diámetro exterior 2 mm  |
| Color  | Negro   |
| Dureza Shore   | D 52 +/-3   |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS   |
| Material del tubo flexible                                 | TPE-U (PU)  |