

# Tubo de plástico PUN-H-2X0,4-RT

Número de artículo: 133040

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	2 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	8 mm
Diámetro interior	1.2 mm
Radio de flexión mín.	5 mm
Nota sobre la utilización	TPE-U a base de éter
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso del producto según la longitud	0.0024 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 2 mm
Color	Rojo
Dureza Shore	D 52 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)