

Racor rápido roscado en L NPQP-LQ-R18-Q4-FD-P10

Número de artículo: 133061

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	2 mm
Forma constructiva	Forma en L, racor de conexión adicional, longitudinal Principio Push-pull
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso del producto	6 g
Tipo de fijación	Hexágono exterior SW10
Conexión neumática 1	Rosca exterior R1/8
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PP
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación