

Racor rápido acodado NPQP-L-Q12-E-FD-P10

Número de artículo: 133109

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	10 mm
Forma constructiva	Forma en L Principio Push-pull
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso del producto	20 g
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PP
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación