

Racor rápido roscado NPQP-D-R14-Q6-FD

Número de artículo: 133155

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	3.4 mm
Forma constructiva	forma recta Principio Push-pull
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso del producto	3.5 g
Tipo de fijación	Hexágono exterior SW14
Conexión neumática 1	Rosca exterior R1/4
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PP
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación