

Racor rápido roscado en L NPQP-L-R38-Q12-FD

Número de artículo: 133166

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	6.9 mm
Forma constructiva	Forma en L Principio Push-pull
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso del producto	18 g
Tipo de fijación	Hexágono exterior SW22
Conexión neumática 1	Rosca exterior R3/8
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PP
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación