

Gorrón
EAMB-24-9-15X21-16X20

Número de artículo: 1344642

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	15 mm
Diámetro de acogida 2	16 mm
Tamaño	80
Longitud nominal	21 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	3.1 kgmm ²
Momento de giro transmisible	29 Nm
Peso del producto	72 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS