

Manguito de fijación EAMH-110-12-C34-P

Número de artículo: 1354103

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	110
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	5000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	36.3 kgmm ²
Peso del producto	278 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS