


Unión de módulos PAML-MK-90-HP3

Número de artículo: 1367005

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	90
Diámetro nominal DN	36
Serie	L
Presión de funcionamiento	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Temperatura del medio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso del producto	150 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la unión de módulos	Aleación de forja de aluminio
Material de los tornillos	Acero inoxidable