

# Conector multi-tubo KM-22-B

Número de artículo: 13694

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexiones máx.	22
Conexión neumática	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS