

# Ventosa VAS-30-1/8-PUR-B

Número de artículo: 1396090

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura de las ventosas	1.9 mm
Diámetro nominal	3 mm
Diámetro de la ventosa	30 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	1.29 cm <sup>3</sup>
Diámetro de aspiración eficaz	24.8 mm
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Redondo plano
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	34 N
Peso del producto	12 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Conexión de vacío	G1/8
Color	Azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Material del pivote atornillado	Latón
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	PUR