


Kit de placa final NEV-3DA/DB-NPT

Número de artículo: 13997

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	190 mm
Presión de funcionamiento	0 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante
Tipo de fijación de la válvula	Enroscable
Conexión neumática 1	NPT1-11 1/2
Conexión neumática 3	NPT1-11 1/2
Conexión neumática 5	NPT1-11 1/2