


**Placa de enlace**  
**NAV-1/2-NPT-3C**  
Número de artículo: 13999

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                       | Valor                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura                              | 190 mm                                                                       |
| Presión de funcionamiento            | 16 bar                                                                       |
| Medio de funcionamiento              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura del medio                | -10 °C...60 °C                                                               |
| Temperatura ambiente                 | -10 °C...60 °C                                                               |
| Tipo de fijación de la placa base    | Con taladro pasante                                                          |
| Conexión aire de pilotaje 12         | NPT1/8-27                                                                    |
| Conexión aire de pilotaje 14         | NPT1/8-27                                                                    |
| Conexión neumática 2                 | NPT1/2-14                                                                    |
| Conexión neumática 4                 | NPT1/2-14                                                                    |