

Acoplamiento EAMC-20-30-6-10

Número de artículo: 1451964

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	6 mm
Diámetro de acogida 2	10 mm
Tamaño	20
Longitud nominal	30 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	9000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	1.06 kgmm ²
Momento de giro transmisible	2.3 Nm
Peso del producto	20 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS