

# Acoplamiento EAMC-40-66-11-14

Número de artículo: 1452798

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                | Valor                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Diámetro de acogida 1         | 11 mm                             |
| Diámetro de acogida 2         | 14 mm                             |
| Tamaño                        | 40                                |
| Longitud nominal              | 66 mm                             |
| Posición de montaje           | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.             | 6500 1/min                        |
| Conformidad PWIS              | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire     | 0 - 95 %                          |
| Temperatura ambiente          | -25 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa | 42.3 kgmm <sup>2</sup>            |
| Momento de giro transmisible  | 21 Nm                             |
| Peso del producto             | 139 g                             |
| Nota sobre el material        | Conformidad con la Directiva RoHS |