

# Acoplamiento EAMC-30-35-6-10

Número de artículo: 1453062

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	6 mm
Diámetro de acogida 2	10 mm
Tamaño	30
Longitud nominal	35 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	6.1 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	7.5 Nm
Peso del producto	45 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS