Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D40-67A

Número de artículo: 1454243



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro transmisible	12.5 Nm
Peso del producto	440 g
Código de interfaz del actuador	D40A D40B D40C
Código de interfaz, entrada motor	67A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS