

Acoplamiento EAMC-67-62-24-32

Número de artículo: 1485796

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	24 mm
Diámetro de acogida 2	32 mm
Tamaño	67
Longitud nominal	62 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	4500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	280 kgmm ²
Momento de giro transmisible	143 Nm
Peso del producto	428 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS