

Contador neumático aditivo PZA-A-B

Número de artículo: 14992

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Contador mecánico con actuador neumático
Tipo de reposición	Pulsador manual o señal neumática
Indicación	6 dígitos
Presión de desconexión del actuador	0,2 ± 0,1 bar
Presión de desconexión en la reposición	0,15 ± 0,1 bar
Presión de respuesta del actuador	0,6 ± 0,2 bar
Presión de respuesta de reposición	0,6 ± 0,2 bar
Presión de funcionamiento	2 bar...8 bar
Presión de reposición mínima	2 bar
Duración mínima del impulso del actuador	10 ms
Duración mínima del impulso de reposición	180 ms
Tiempo de pausa mínimo, actuador	15 ms
Duración mínima de la pausa para reposición	50 ms
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	155 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática	M5
Material del cuerpo	ABS