

Temporizador PZVT-30-SEC

Número de artículo: 150238

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Contador mecánico con actuador neumático
Presión de desconexión	0.1 bar
Presión de funcionamiento	2 bar...6 bar
Presión de conexión	1.6 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	50 l/min
Tiempo de retardo regulable	2 s...30 s
Precisión de la regulación	± 0,6 s
Duración de la pausa para reposición	200 ms
Precisión de repetición, ajuste de tiempo	± 0,3 s
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP54 Con tapa protectora y marco para panel Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	45 g
Tipo de fijación	En panel frontal
Conexión neumática	Rosca interior M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	ABS