


Cilindro rosado EGZ-16-5

Número de artículo: 15039

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	5 mm
Diámetro del émbolo	16 mm
Amortiguación	Sin amortiguación
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	Empuje De simple efecto
Forma constructiva	Émbolo Vástago Camisa del cilindro
Detección de posición	Sin
Variantes	Vástago simple
Presión de funcionamiento	2 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Aceite de éster < 0,1mg/m³, según ISO 8573-1:2010 [-::2].
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Par de apriete de la fijación del actuador	50 Nm
Fuerza teórica con 6 bar	109 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	109 N
Tipo de fijación	A elegir: Con rosca exterior Con contratuerca
Conexión neumática	M5
Material de la tapa	POM
Material de las juntas	TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Latón Niquelado
Material del vástagos	Acero de alta aleación