

Raíl de fijación SLZS-32- -

Número de artículo: 150918

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Ranura en T para sensores de proximidad Regleta para sensores
Máxima longitud de perfil	2800 mm
Posición de montaje	Cualquiera
para Ø de émbolo	Ø 32
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Tipo de fijación	Con taladro pasante y tornillo
Material del perfil	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los tornillos	Acero de alta aleación