

Compensador de altura VAL-1/4-20

Número de artículo: 151211

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	20 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	118 g
Tipo de fijación	con rosca exterior M26x1,5
Fijación de la ventosa	G 1/4
Conexión de vacío	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aluminio
Material del retenedor	Aluminio POM Acero inoxidable de alta aleación