


# Brida basculante SNGL-160

Número de artículo: 151534

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                  | 160                                                                           |
| Conforme a la norma                     | ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado                                              |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                                                                |
| Temperatura ambiente                    | -40 °C...90 °C                                                                |
| Peso del producto                       | 2358 g                                                                        |
| Material de la fijación                 | Fundición inyectada de aluminio                                               |
| Material del cojinete                   | Material sintético                                                            |
| Material de los tornillos               | Acero<br>Galvanizado                                                          |