

Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA-3/8-NPT-B

Número de artículo: 151555

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulación y antirretorno del aire de escape
Conexión neumática 1	3/8 NPT
Conexión neumática 2	3/8 NPT
Elemento de ajuste	Tornillo de cabeza ranurada
Tipo de fijación	Enroscable
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0.3 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Clase 4 según ISO 14644-1
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del tornillo hueco	Aleación de forja de aluminio
Material del tornillo de regulación	Latón
Material de las tuercas	Aleación de aluminio forjado
Material de la junta basculante	Fundición inyectada de cinc