Válvula de estrangulación y antirretorno
GRLA-10-UNF-B

Número de artículo: 151572



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulación y antirretorno del aire de escape
Conexión neumática 1	10-32 UNF-2B
Conexión neumática 2	10-32 UNF-2A
Elemento de ajuste	Tornillo de cabeza ranurada
Tipo de fijación	Enroscable
Presión de funcionamiento	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Clase 4 según ISO 14644-1
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Diámetro nominal	2 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS